







דעת-ג



2-2-77



T-T-T-T

חדתך ג-ג

[illegible]

חתימה	מרות העידכון	מס'	תאריך

שם המזמיר:  מי רמת נוג

שם העבודה:
מערכת הולכת שפכים
פתחת ניצנה


שוורצ אריה
 מהנדסים יועצים
 08-6285920:פיקס 08-6281292/3/4 טל.
 e-mail: aseng@aseng.com

תא מוגב עם דחסן אינטגרלי
הנחושתית

ישם בזהירות:
קודש ברנע-תחנת שאיבה

ברצנו:	תכנו	שרטוט	אשרו:
א.מ.	א.ד.	א.מ.	א.מ.
א.מ.	א.מ.	א.מ.	א.מ.


site: www.sing.com

מס' הגיליון: 13/2287/30

מס' גישה		
קוטר מידה	1:25	גודל גישה:
תאריך:	21.12.18	גודל גישה:
	A1	

אין למדוד מהשרטוט

מוביל:	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
לביצוע	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
○	●	○	○	○
לביצוע	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך



המכשיר		המדידת זמן	
שם המכשיר	מדידת זמן	מדידת זמן	מדידת זמן
מכשיר 1	10.5	10.5	10.5
מכשיר 2	11.2	11.2	11.2
מכשיר 3	12.1	12.1	12.1
מכשיר 4	13.0	13.0	13.0
מכשיר 5	14.5	14.5	14.5
מכשיר 6	15.8	15.8	15.8
מכשיר 7	16.2	16.2	16.2
מכשיר 8	17.0	17.0	17.0
מכשיר 9	18.5	18.5	18.5
מכשיר 10	19.0	19.0	19.0
מכשיר 11	20.0	20.0	20.0
מכשיר 12	21.5	21.5	21.5
מכשיר 13	22.0	22.0	22.0
מכשיר 14	23.0	23.0	23.0
מכשיר 15	24.0	24.0	24.0
מכשיר 16	25.0	25.0	25.0
מכשיר 17	26.0	26.0	26.0
מכשיר 18	27.0	27.0	27.0
מכשיר 19	28.0	28.0	28.0
מכשיר 20	29.0	29.0	29.0
מכשיר 21	30.0	30.0	30.0
מכשיר 22	31.0	31.0	31.0
מכשיר 23	32.0	32.0	32.0
מכשיר 24	33.0	33.0	33.0
מכשיר 25	34.0	34.0	34.0
מכשיר 26	35.0	35.0	35.0
מכשיר 27	36.0	36.0	36.0
מכשיר 28	37.0	37.0	37.0
מכשיר 29	38.0	38.0	38.0
מכשיר 30	39.0	39.0	39.0
מכשיר 31	40.0	40.0	40.0
מכשיר 32	41.0	41.0	41.0
מכשיר 33	42.0	42.0	42.0
מכשיר 34	43.0	43.0	43.0
מכשיר 35	44.0	44.0	44.0
מכשיר 36	45.0	45.0	45.0
מכשיר 37	46.0	46.0	46.0
מכשיר 38	47.0	47.0	47.0
מכשיר 39	48.0	48.0	48.0
מכשיר 40	49.0	49.0	49.0
מכשיר 41	50.0	50.0	50.0
מכשיר 42	51.0	51.0	51.0
מכשיר 43	52.0	52.0	52.0
מכשיר 44	53.0	53.0	53.0
מכשיר 45	54.0	54.0	54.0
מכשיר 46	55.0	55.0	55.0
מכשיר 47	56.0	56.0	56.0
מכשיר 48	57.0	57.0	57.0
מכשיר 49	58.0	58.0	58.0
מכשיר 50	59.0	59.0	59.0
מכשיר 51	60.0	60.0	60.0
מכשיר 52	61.0	61.0	61.0
מכשיר 53	62.0	62.0	62.0
מכשיר 54	63.0	63.0	63.0
מכשיר 55	64.0	64.0	64.0
מכשיר 56	65.0	65.0	65.0
מכשיר 57	66.0	66.0	66.0
מכשיר 58	67.0	67.0	67.0
מכשיר 59	68.0	68.0	68.0
מכשיר 60	69.0	69.0	69.0
מכשיר 61	70.0	70.0	70.0
מכשיר 62	71.0	71.0	71.0
מכשיר 63	72.0	72.0	72.0
מכשיר 64	73.0	73.0	73.0
מכשיר 65	74.0	74.0	74.0
מכשיר 66	75.0	75.0	75.0
מכשיר 67	76.0	76.0	76.0
מכשיר 68	77.0	77.0	77.0
מכשיר 69	78.0	78.0	78.0
מכשיר 70	79.0	79.0	79.0
מכשיר 71	80.0	80.0	80.0
מכשיר 72	81.0	81.0	81.0
מכשיר 73	82.0	82.0	82.0
מכשיר 74	83.0	83.0	83.0
מכשיר 75	84.0	84.0	84.0
מכשיר 76	85.0	85.0	85.0
מכשיר 77	86.0	86.0	86.0
מכשיר 78	87.0	87.0	87.0
מכשיר 79	88.0	88.0	88.0
מכשיר 80	89.0	89.0	89.0

[illegible]

שם המוזיאון: **מי רמת נוגב**

שם העבודה:
מערכת הולכת שפכים
פתחת ניצוה


 ביטן - יחידת הנדסה 4 טל: 08-628292/3/4
 שורץ אריה
 מהנדסים יועצים
 e-mail: as@as-eng.com
 site: www.as-eng.com

אשר:	טרמיט:	תכנו	איש:
איש:	א.ד.	א.ד.	בוצע:
איש:	א.ש.	א.ש.	איש:

שם הגיליון:
קדוש ברנע
תזנת שאיבה
חתכים לרוב


מס' הגיליון: 13/2287/90

1:100	קנה מידה	 מס' גירסה
21.12.18	תאריך:	
A1	גודל גיליון:	


אם אתה בספק - שאל שנית
אין למדוד מהשרטוט

לביצוע	למכר	לאישור	עיון
תאריך	תאריך 21.12.18	תאריך	תאריך

K:\DWG\MOAZOT\RAMATNEG\2287-nizana\2287-kadesn\2287-
Layout1


[illegible]

מרחק רץ = 0 חתר 0



	206-15	-10	-5	0	5	10	15
U ₉₀	-15.20	-14.55	-13.48	-12.94	-11.85	-11.56	-10.56
U ₁₀₀	-10.28	-9.49	-8.76	-8.35	-7.45	-6.97	-6.32
U ₁₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₂₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₃₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₄₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₅₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₆₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₇₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₈₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₁₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₂₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₃₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₄₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₅₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₆₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₇₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₈₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₉₉₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16
U ₁₀₀₀	-10.56	-10.02	-9.35	-8.95	-8.35	-7.76	-7.16


מרחק רץ = 20 חתר 1




	206-15	-10	-5	5	10	15
L _{0.08}	-15.14 -14.88	-15.14 -14.88	-6.93 -5.58 -5.07 -4.35	0.00 213.55 213.61 213.66	5.18 6.14 8.37 10.91	13.39 13.66 14.01 15.16
r _{0.08}	214.30 214.19 213.74 213.47 213.43	214.30 214.19 213.74 213.47 213.43	213.48 213.50 213.48 213.48 213.43	213.59 213.61 213.63 213.64 213.66	213.72 213.75 213.75 213.75 213.75	213.78 213.78 213.78 213.78 213.75

מרחק רץ = 40 חתך 2


מרחק רץ = 104.9 חתך 6

[illegible]

מרחק רץ = 60 חתר 3




	206	-15	-10	-5	0	5	10	15
u _{0.0}	-16.01	-15.61	-15.35	-15.18	-14.99	-14.79	-14.58	-14.37
u _{0.25}	216.34	216.35	216.36	216.37	216.38	216.39	216.40	216.41

$$\frac{\text{מרחק רץ} = 80}{4 \text{ חתך}} =$$


L00	15.46	14.99	13.84	12.90	8.34	6.82	5.43	4.67	4.07	2.99	1.99	1.00	1.28	0.46	0.00	-0.64	-1.89	-1.69	-2.63	-3.59	-4.52	-6.25	-6.96	-9.78	-11.83	-13.23	-12.95	-14.81	-16.55	214.74
	213.50	213.50	213.53	213.56	213.57	213.55	213.54	213.54	213.54	213.54	213.55	213.57	213.58	213.60	213.62	213.64	213.71	213.71	213.75	213.81	213.88	214.00	214.05	214.25	214.40	214.50	214.61	214.74		
1111																														

מרחק רץ = 100 חתך 5



	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
μ_{obs}	-16.78	-14.85	-13.87	-10.95	-9.93	-7.90	-5.90	-4.00
σ_{obs}	2.14	2.15	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14

מרחק רץ = 104.9 חתך 6